


# E11566



## Raccordo a T

T SPLITTER M12/2XUS



Applicazione	
Modello	per sensori di pressione PNI
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	3
Capacità di corrente totale [A]	3
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Peso [g]	38,2
Materiali	PUR
Osservazioni	
Osservazioni	orientamento connettori A/B orizzontali (con sensore verticale)
Quantità	1 pezzo

# E11566



## Raccodo a T

T SPLITTER M12/2XUS

### Collegamento elettrico

#### Collegamento

