E11569

Ripartitore a Y

Safety splitter box



Applicazione		
Modello		raccordo a T per la disposizione pseudo-seriale dei sensori di sicurezza
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	31,4
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11569

Ripartitore a Y

Safety splitter box

Collegamento elettrico

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

Connettore: 1 x M12; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato