


# E11572



## Cavo di collegamento

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 50

### Dati meccanici

Peso [g]	113,9
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

### Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PVC, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Sub D, diritto; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



# E11572



## Cavo di collegamento

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

### Collegamento

