E11585

Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040VAS0002E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT073

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado di protezione		IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 41,5
Materiali		PVC
Materiale corpo		PVC
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11585

Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040VAS0002E04

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco