


E11627



Raccordo a T

T SPLITTER M12/2XUS



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	3
Capacità di corrente totale [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	39,7
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

Accessori

Fornitura	Cappucci di protezione: 1
-----------	---------------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11627




Raccordo a T

T SPLITTER M12/2XUS

Collegamento elettrico

Collegamento



Connettore: 1 x M12; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato