E11640

Cavo di collegamento

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT058

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado di protezione		IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Materiali		PVC
Materiale corpo		PVC
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11640

Cavo di collegamento

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm