


Cavo di collegamento

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado di protezione	IP 68; IP 69K

Dati meccanici

Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavo di collegamento

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

