


E11645



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAO140MSS0002B11



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 DC
Capacità di corrente totale	[A]	3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	197,2
Dimensioni	[mm]	45 x 20 x 49
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11645



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAO140MSS0002B11

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M16, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	non collegato
U:	non collegato
	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo
RD =	rosso