


E11651



Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVDAA031PLS0005H03



Applicazione		
Particolarità		senza silicone
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione		si; (VDR)
Capacità di corrente totale [A]		5
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-20...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso [g]		256,3
Dimensioni [mm]		28,5 x 29,5 x 47
Materiali		PP; FKM
Materiale corpo		PP / FPM
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11651



Cavi di collegamento con connettore per valvole


AVDAA031PLS0005H03

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: PP / FPM



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BU = blu
GN/YE = verde / giallo