


E11656



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA030MSS0005H03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E11656



Cavo di collegamento con connettore femmina


AD0AA030MSS0005H03

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
YE =	giallo