


E11658



Connettore femmina a cablare

SDOAH040MSSFKPG



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	30,2
Dimensioni	[mm]	35 x 20 x 30
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11658



Connettore femmina a cablare

SDOAH040MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

