

E11664




Cavo per connessione a Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC503

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



3-1 cavo di ingresso grigio

3-2 cavo octavis nero

Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Peso	[g]	65
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Numero ingressi ripartitori centrali		2

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Cavo per connessione a Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,25 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento

