


E11685



Cavo al metro

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Applicazione

Particolarità senza alogeno; Idoneità della catena portacavi

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Dati meccanici

Peso [g]	1612	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 50 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP