


# E11696



## Raccodo a T

Y-splitter/STM12/2xUS



Applicazione	
Modello	per sensori di pressione PNI
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	3
Capacità di corrente totale [A]	3
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Peso [g]	38
Materiali	PUR
Osservazioni	
Osservazioni	orientamento connettori A/B verticali (con sensore verticale)
Quantità	1 pezzo

# E11696



## Raccordo a T

Y-splitter/STM12/2xUS

### Collegamento elettrico

#### Collegamento

