


E11698



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGF030MSS0,28H03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Osservazioni	Cavo: privo di guaina per 60 mm e spelato e stagnato per 3 mm
Quantità	1 pezzo

E11698



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGF030MSS0,28H03

Collegamento elettrico

Cavo: 0,28 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, dritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato

Connettore: 1 x M8, dritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

1	BN
3	BU
4	BK

Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu