




Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC001
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	12
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado di protezione		IP 67



Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	28 x 60 x 118
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Numero ingressi ripartitori centrali		4
Tipo di connettore		M12


Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



E11719



Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

