

E11722




Ripartitore centrale

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC005

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità senza silicone; contatti dorati

Senza silicone si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC

Classe di isolamento II

Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4

Capacità di corrente totale [A] 12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Grado di protezione IP 67

E11722



Ripartitore centrale


ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	28 x 60 x 125
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Numero ingressi ripartitori centrali		6
Tipo di connettore		M12


Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



E11722



Ripartitore centrale

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

