


## Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0010H11

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
---------------	--

Senza silicone	si
----------------	----

## Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
-----------------------	-----	-------------------

Classe di isolamento		II
----------------------	--	----

Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
---	-----	---

Capacità di corrente totale	[A]	12
-----------------------------	-----	----

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

## Dati meccanici

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Materiale corpo		TPU
-----------------	--	-----

# E11727



## Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0010H11

Numero ingressi ripartitori centrali	4
Tipo di connettore	M12

### Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo