

E11735




Ripartitore centrale

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC002

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Grado di protezione	IP 67

E11735



Ripartitore centrale

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS


Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	28 x 60 x 118
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Numero ingressi ripartitori centrali		4
Tipo di connettore		M12

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	4 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde


Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



E11735



Ripartitore centrale

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

