

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK120MSS0010H12



Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 63 AC/DC
---------------------------	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	1388,5
Dimensioni [mm]	26 x 26 x 85
Materiali	PUR nero
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato
Coppia di serraggio [Nm]	2

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK120MSS0010H12

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo