E11739

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAK120MSS0005H12



Applicazione		
Particolarità		senza alogeno
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 63 AC/DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	748,5
Dimensioni	[mm]	51 x 26 x 70
Materiali		PUR nero
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Coppia di serraggio	[Nm]	2
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11739

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAK120MSS0005H12

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo