

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK190MSS0010H19



Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 63 AC/DC
Capacità di corrente totale [A]	8

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	2197
Dimensioni [mm]	26 x 26 x 85
Materiali	PUR nero
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato
Coppia di serraggio [Nm]	2

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11743



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGK190MSS0010H19

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato





Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK190MSS0010H19

Collegamento

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo