E11760

Cavo per connessione a Y

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC434

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	0,111
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Materiale guarnizione		FKM
Numero ingressi ripartitori centrali		2
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11760

Cavo per connessione a Y

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento