


E11761



Cavo per connessione a Y

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



| Applicazione | |
|--------------------------------------|--|
| Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
| Senza silicone | si |
| Dati elettrici | |
| Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Grado di protezione | IP 68 |
| Dati meccanici | |
| Peso [g] | 195,8 |
| Materiale corpo | TPU |
| Materiale dado | ottone, nichelato |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Numero ingressi ripartitori centrali | 2 |
| Osservazioni | |
| Quantità | 1 pezzo |

E11761



Cavo per connessione a Y


YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

