

E11762




Cavo per connessione a Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC431

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 111,5

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Materiale guarnizione plastica

Numero ingressi ripartitori centrali 2

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E11762



Cavo per connessione a Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: plastica; Contatti: dorato



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

