


Cavo per connessione a Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità

senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone

si

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado di protezione

IP 68

Dati meccanici

Peso

[g]

0,173

Materiale corpo

TPU

Materiale dado

ottone, nichelato

Materiale guarnizione

plastica

Numero ingressi ripartitori
centrali

2

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Cavo per connessione a Y


YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: plastica; Contatti: dorato



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

