

# E11806




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH080MSS0010C08

Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati.

Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe di isolamento	III
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	682,5
Dimensioni [mm]	28 x 15 x 38
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

# E11806



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH080MSS0010C08

### Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 6,2 mm, schermato; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



### Collegamento



Colori secondo DIN EN 60947-5-2

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
PK =	rosa
OG =	arancione
VT =	viola
WH =	bianco
screen =	schermo