


E11840



Connettore a cablare

SSTGH040MSSFKSK



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 11,8

Dimensioni [mm] 16 x 16 x 54

Materiali PA 6.6

Materiale corpo PA 6.6

Materiale dado PA 6.6

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Tecnica di chiusura eavvitamento: 0,14...0,34 mm²; Rivestimento cavo: Ø 3,5...6 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: PA 6.6



E11840



Connettore a cablare

SSTGH040MSSFKSK

Collegamento

