


E11841




Connettore femmina a cablare

SDOGH040PLSFKSK



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	12,1
Dimensioni	[mm]	16 x 16 x 51
Materiali		PA 6.6
Materiale corpo		PA 6.6
Materiale dado		PA 6.6
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Tecnica di chiusura eavvitamento: 0,14...0,34 mm²; Rivestimento cavo: Ø 3,5...6 mm		
Collegamento elettrico - Presa		

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: PA 6.6



E11841



Connettore femmina a cablare

SDOGH040PLSFKSK

Collegamento

