


E11863



Connettore femmina a cablare

SDOAH042VASFKPG



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Capacità di corrente totale [A]	4; (...40 °C)

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67; IP 69K

Dati meccanici

Peso [g]	26,4
Dimensioni [mm]	38 x 20 x 36
Materiali	PBT; PA trasparente
Materiale corpo	PBT / PA, trasparente
Materiale dado	acciaio inox

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11863



Connettore femmina a cablare

SDOAH042VASFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT / PA, trasparente; Fermo: acciaio inox; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento

