


# E11963



## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC	
Protezione da sovratensione	diodo flyback	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...90	
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso [g]	183,5	
Materiali	TPU	
Materiale corpo	TPU	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori		
Fornitura	vite Etichetta	

# E11963



## Cavi di collegamento con connettore per valvole


VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS

### Osservazioni

Quantità  1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



### Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR / PVC, senza alogeno; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: ottone nichelato

