


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSS0002C05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC547

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	104,4
Dimensioni [mm]	28 x 15 x 38
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11986



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSS0002C05

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 5 mm, schermato; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 1,0...1,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :	
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco