


E11004



Cavo di collegamento

VDOAF030MSS0002I03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E11004



Cavo di collegamento

VDOAF030MSS0002I03STGH030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno; irradiato; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

