




Cavo di collegamento

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC
---------------------------	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	15 x 15 x 46,5
-----------------	----------------

Materiali	TPU
-----------	-----

Materiale corpo	TPU
-----------------	-----

Materiale dado	ottone, nichelato
----------------	-------------------

Accessori

Fornitura	vite
	Etichetta

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Cavo di collegamento

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno; irradiato; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

