


# E11026



## Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0AA040VAS0010E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC
---------------------------	----------

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm]	27 x 15 x 39
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E11026



## Cavo di collegamento con connettore femmina


AD0AA040VAS0010E04

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco