


E11027



Adattatore di montaggio per sensori capacitivi

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 8

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Dati meccanici

Peso [g] 83,7

Dimensioni [mm] G 1 1/2 / L = 60

Definizione filettatura G 1 1/2

Materiali Adattatore: POM

Collegamento sensore Clamp Ø 34 mm

Raccordo a processo collegamento filettato G 1 1/2 filettatura esterna

Osservazioni

Quantità 1 pezzo