


E11051



Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVDAC031--S0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Accessori

Fornitura	vite
	Etichetta

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11051



Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVDAC031--S0002A03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola C DIN, ad angolo; Corpo: PUR



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BU = blu
GN/YE = verde / giallo