


E11053



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VSTGH050MSS0003A03VDAA041-S

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

Accessori

Fornitura vite
Etichetta

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E11053




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VSTGH050MSS0003A03VDAA041-S

Collegamento elettrico - Presa


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR / PVC, senza alogeno; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

