


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAG030--S0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10197

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
-----------------------	-----	-------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 65
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	26 x 8 x 16
------------	------	-------------

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Materiale corpo		TPU
-----------------	--	-----

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAG030--S0002A03

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: A crimpare

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: A crimpare



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BK =	marrone
BU =	nero
	blu