


E11067



Connettore da incasso

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-ring



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	22,8
Filettatura da incasso		PG 9
Materiali		zinco pressofuso
Materiale corpo		zinco pressofuso
Accessori		
Fornitura		dado: 1 x PG9
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11067



Connettore da incasso

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Collegamento elettrico


Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: zinco pressofuso



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco