


E11076



Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0GB050MSS0002E05



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 300 AC/DC
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-5...80
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	137,7
Dimensioni [mm]	26 x 26 x 49,9
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	zinco pressofuso

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11076



Cavo di collegamento con connettore femmina


AD0GB050MSS0002E05

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PVC, nero; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN/YE =	verde / giallo
WH =	bianco