




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030VAS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	17 x 10 x 26
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)




E11090



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030VAS0010E03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone
BK = nero
BU = blu