

# E11095




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030VAS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11495

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67; (si avvita)

### Dati meccanici

Dimensioni [mm]	10 x 10 x 31
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E11095



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030VAS0005E03

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, arancione,  $\varnothing$  5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
BN = marrone  
BK = nero  
BU = blu