
E11097

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030VAS0020E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio




Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento		III
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67; (si avvita)
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	10 x 10 x 31
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)




E11097

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030VAS0020E03

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu