



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0002E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

Collegamento elettrico - connettore		
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato		



E11104



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0002E04

Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco