



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0010E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[M]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------	-----	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 42
------------	------	--------------

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Materiale corpo		TPU
-----------------	--	-----

Materiale dado		ottone, nichelato
----------------	--	-------------------

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E11106



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0010E04

Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco