

E11112




Connettore femmina a cablare

SDOAH050MSSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11512

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-----------------------	-----	-------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	35 x 20 x 36
------------	------	--------------

Materiali		PA
-----------	--	----

Materiale corpo		PA
-----------------	--	----

Materiale dado		ottone, nichelato
----------------	--	-------------------

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E11112



Connettore femmina a cablare

SDOAH050MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Pressacavo: PG 7

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento

