

E11129




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030MSS0005X03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11239

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	PBT; PA
Materiale corpo	PBT / PA
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11129



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030MSS0005X03

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT / PA; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone
BK = nero
BU = blu