




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VSGH030MSS0001HDOAB031PLS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio




Applicazione		
Particolarità	senza alogeno	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Materiali	TPU	
Materiale corpo	TPU	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura	vite	
	Etichetta	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

Cavi di collegamento con connettore per valvole

VSGH030MSS0001HDOAB031PLS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, grigio; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B standard industriale, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

