




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Accessori

Fornitura	vite
	Etichetta

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B standard industriale, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

